

Garant**DC.T 070204, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	K
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	GM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	HB7210-1
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje