


CNMG 190616, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250384 CA025P
GTIN	4960664863723
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 190616 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza a_p : 1 - 10 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 10 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Zvrst	CA025P
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Lomilec odrezkov	PH
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje