


Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, Ø D / število rezil Z: 42/5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Razred artikla	250

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	33,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	77 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	1 mm
Ø rezila D_c	42 mm
Število rezil Z	5
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Ø D_3	35 mm
Kot rampe α_{maks}	0,52 stopinj
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	82 mm
Izvedba držala	z navojem

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------