

**DNMG 150604, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PQ
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Rezalni material	HM
Zvrst	CA025P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje