


DNMG 150608, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PQ
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje