


**Rezkar za velika podajanja MFH mini, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Razred artikla	250

**Tehnični opis**

z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,55 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	73 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	1 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing$ rezila $D_c$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	16 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	31,3 mm
$\varnothing D_3$	33 mm

Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------