

**DNMG 150612, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150612 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,15 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Lomilec odrezkov	PS
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	1 - 4 mm

Zvrst	CA025P
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje