

**DNMG 150604, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 CA025P Zvrst: CA025P
Lomilec odrezkov: PS
Globina reza a_p : 1 - 4 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Zvrst	CA025P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	PS

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Globina reza a _p	1 - 4 mm
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje