

**SNMG 120404, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Zvrst	CA025P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Lomilec odrezkov	PQ
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Rezalni material	HM
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje