

Garant**SNMG 150612, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251330 HB7020
GTIN	4045197764188
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 150612 HB7020 Hörnradie: 1,2 mm
Sort: HB7020
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 9 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Sort	HB7020
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	SG

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning