

**SNMG 120408, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Zvrst	CA025P
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje