


Garant**SNMM 190624, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMM 190624 HB7020 Hörnradie: 2,4 mm

Sort: HB7020

spån-brytare: SR

Skärdjup a_p : 2 - 12 mmMatning f : 0,4 - 1,2 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
spån-brytare	SR
Skärdjup a_p	2 - 12 mm
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Primäranvändning	P

Hörnradie	2,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMM 190624
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning