

**TNMG 160404, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Rezalni material	HM
Zvrst	CA025P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Lomilec odrezkov	PQ
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje