

**WNMG 080404, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Zvrst	CA025P
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	HQ
Glavna uporaba	P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje