

**WNMG 080412, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 252116 CA025P |
| GTIN | 4960664865925 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Glavna uporaba | P |
| Lomilec odrezkov | PS |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Globina reza a_p | 1 - 3,8 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 70 - 420 m/min |
| Zvrst | CA025P |
| Podajanje f | 0,15 - 0,6 mm/v |
| Rezalni material | HM |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Prevleka | CVD |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080412 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |