

**WNMG 080412 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	WQ
Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje