



CNMG 120408, Zvrst: PR015S

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	MQ
Rezalni material	HM
Zvrst	PR015S
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje