

**DNMG 150604, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	S
Zvrst	PR005S
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,03 - 0,12 mm/v
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje