

Garant**SPGT 09T308, HU7815, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	218325 ALU
GTIN	4045197765468
Artikelklass	21A

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,14 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	3,97 mm
ISO-kod vändskär	SPGT 09T308
Sort	HU7815
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,97 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

