


**SNMG 120408, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Glavna uporaba	S
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR015S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Lomilec odrezkov	MQ
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje