

**TNMG 160404, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	PR015S
Globina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Glavna uporaba	S
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MU
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje