


**TNMG 160408, Zvrst: PR015S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 160408 PR015S Zvrst: PR015S  
 Lomilec odrezkov: MQ  
 Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 25 - 70 m/min

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	PR015S

Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Glavna uporaba	S
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje