

**VNMG 160404, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	MU
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Rezalni material	HM
Zvrst	PR015S
Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje