

**HOLEX®****CNMG 09T304 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 09T304 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 6 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	MM
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBX130
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 6 mm

Matning f	0,05 - 0,55 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Borrstång
Serie	eco-QT-/ eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	CNMG 09T304
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral