



**WN.G 080408, Zvrst: PR015S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	MU
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR015S
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Rezalni material	HM
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje