

Garant
Cirkularni rezkar, z navojnim nožem, Tip: 16/M5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Razred artikla	21Q

Opis
Izvedba:
Zelo ozka izvedba za rezkanje navojev.

Napotek:

 Dejanska globina zareza S_{max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.

Tehnični opis

Globine navoja	15 mm
Prevesna dolžina L_1	15 mm
maksimalna globina rezanja S_{maks}	6,5 mm
Notranji $\varnothing d_1$	9,5 mm
Velikost navoja M	M5 mm
Izvedba držala	z navojem
Celotna dolžina $L_{celotna}$	18,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
za ploščico tip	P16
minimalni \varnothing vrtanja D	14 - 22 mm

Garnitura vpenjalnih vijakov	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Material rezkarjev	z navojnim nožem
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar