

Garant**Ändplanfräsar med plan topp av solid hårdmetall MTC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	205081 10
GTIN	4045197766984
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med **den senaste generationens DLC-beläggning sp²**.
Stabila och skarpa eggar. Dimensioner motsvarande DIN 6527.

Användningsdata:

Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens fleroptionsmaskiner.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	10 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Skaftdiameter D _s	10 mm
Matning f _z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,05 mm
Tandantal Z	2
totallängd L	72 mm
Skärlängd L _c	25 mm
Matning f _z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,04 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	DLC

Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	WF
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	MTC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	330 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	230 m/min	N
CuZn	mindre lämplig	260 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------