

**TNMG 160404, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Zvrst	PR015S
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	S
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	MQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje