

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	250 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	12 mm
Dolžina glave L ₁	16 mm
Višina vpenjanja L ₂	24 mm
Srednji premik L ₃	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
ISO-oznaka držala	E25S SCLCR/L12
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	30 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500