

Garant**Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90°, TiAlN,
Zunanji Ø Dc: 8,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150376 8,3
GTIN	4062406065997
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C. **Z dolgim cilindričnim držalom.**

Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Novo razvita, **specialna prevleka TiAlN** za dolgo življenjsko dobo.

Držalo **dodatno s 3 vpenjalnimi ploskvami** za uporabo v tričeljustnih vpenjalnih glavah.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za **natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°** brez poskakovanja orodja.

Tehnični opis

za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M4
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	105 mm
Število rezil Z	3
Osnovna izvrtina Ø	2 mm
Toleranca držala	h9
minimalni Ø grezila za izvrtino od	2 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,1 mm/v
Zunanji Ø	8,3 mm

Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Delitev rezil grezila	neenakomeren
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	75 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	75 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	12 m/min	S
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	primerno	60 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Uni	primerno		

mokro maks.	primerno
suho	pogojno primerno