

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 8/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	125 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	8 mm
Spårbredd w	1,5 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	20,5 mm
Stickdjup t <sub>max</sub>	4,5 mm
Skruvar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Skaftbredd b	8 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Kläm-skruv Typ 12	279815 12
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500