

**Garant**
**Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 10/1mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215800 10/1
GTIN	4045197702630
Razred artikla	210

## Opis

### Uporaba:

**Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.**

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	80 mm
Ø držala $D_s$ h6	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Ø rezila $D_c$	10 mm
Prevesna dolžina $L_1$	28 mm
Število rezil Z	1
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	4,85 mm
Vrtno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	18 mm
Vrtno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	17 mm

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	2,94 stopinj
$\varnothing D_3$	7 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814