

Garant

Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 12/1mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215800 12/1
GTIN	4045197702647
Razred artikla	210

Opis

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

Tehnični opis

Ø rezila D_c	12 mm
Prevesna dolžina L_1	28 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Ø držala D_s h6	16 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	80 mm
Število rezil Z	1
Dolžina rampe L za α_{maks}	6,85 mm
Vrtno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	22 mm
Vrtno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	21 mm

Kot rampe α_{maks}	2,09 stopinj
$\varnothing D_3$	9 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP