

**Garant****Kopier-krympadapter smal, Gänga M x fastspännings-Ø D1: M10X8****Beställningsdata**

Ordernummer	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Mmycket värmebeständigt stål, integrerad längdjustering av verktygen, extra smalt utförande, för HSS och HM.

**Användningsdata:**

Flexibel användning när det ställs högsta möjliga krav på noggrannhet och balsering, t.ex. i kombination med förlängare.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	15 mm
längd L	37 mm
gängaM	M10
Utvändig-Ø D	21 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	8 mm
Förlängningsstångens diameter D <sub>3</sub>	18,5 mm
utkragningens längd A-mått	55 mm
max. åtdragningsmoment	40 Nm
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Reducering

