

Garant**DCGT 04T002, Zvrst: HB7025-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260350 HB7025-1
GTIN	4062406066536
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7025-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	SF
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 04T002

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje