

Garant**Kopier-krympadapter smal, Gänga M x fastspännings-Ø D1: M16X8****Beställningsdata**

Ordernummer	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Mmycket värmebeständigt stål, integrerad längdjustering av verktygen, extra smalt utförande, för HSS och HM.

Användningsdata:

Flexibel användning när det ställs högsta möjliga krav på noggrannhet och balsering, t.ex. i kombination med förlängare.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	21 mm
gängaM	M16
Ø D ₂	15 mm
längd L	42 mm
Förlängningsstångens diameter D ₃	30 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
utkagningslängd A-mått	60 mm
max. åtdragningsmoment	80 Nm
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Reducering

