

**Garant**

**Vpenjalni trn za rezkalno glavo z izvrtino za hladilni kanal, BT 63 ultra kratka, Ø trna d1: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308546 16
GTIN	4045197703675
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Obdelane funkcijske površine PSC-notranje konture.

**Uporaba:**

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav s prečnim utorom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar art. 309860.

Cev za hladilno sredstvo in nasadni ključ art. 309885; 309893.

Strategija odrezovanja: HPC

Previsna dolžina A: 40 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861: 16

Primeren specialni ključ art. 309840: 16

**Tehnični opis**

Primeren specialni ključ art. 309840	16
Previsna dolžina A	40 mm

Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16
Zunanji Ø D	38 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Trn za rezkarje	BT 63 ultra kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Izvrtna za hladilni kanal	z možnostjo zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
---------------------------------	-----------