

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:  
0408/04mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260340 0408/04
GTIN	4062406066789
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	A0408F SDQCR/L04
Srednji premik $L_3$	2,6 mm
Širina vratu $L_4$	4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Velikost ploščice	4 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	5,2 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Višina vpenjanja $L_2$	7,5 mm
Dolžina glave $L_1$	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Uporabna globina T	1,1 mm
Ø držala $D_s$	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500