

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:
0408/04mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 260342 0408/04 |
| GTIN | 4062406066802 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 5,2 mm |
| Širina vratu L_4 | 4 mm |
| Srednji premik L_3 | 3 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 04T0.. |
| Višina vpenjanja L_2 | 7,5 mm |
| Celotna dolžina L | 80 mm |
| ISO-oznaka držala | A0408F SDUCR/L04 |
| Dolžina glave L_1 | 15 mm |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 26 |
| Velikost ploščice | 4 mm |
| Uporabna globina T | 1,5 mm |
| Ø držala D_s | 8 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | desni |
| Globina notranjega struženja do | 3xD |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5 | 674248 TX5 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |