

 NT TOOL**Močna vpenjalna glava, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	305535 20
GTIN	2050001772046
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

- **Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.**
- **Zaščita s premazom proti koroziji.**
- **Zatesnjena pred prahom in vodo.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.**
- **Centrično vpenjanje orodja z optimalno točnostjo krožnega teka.**
- **Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.**
- **Vpenjalna sila do 1000 Nm.**

Prednosti:

Dolga življenjska doba orodja. Lastnosti za dušenje vibracij. Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, vpenjalne stročnice art. 309566–309570 oz. art. 309575–309576.

Tehnični opis

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	52 mm
Previsna dolžina A	90 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	52 / 55
Vpenjalna sila do	1000 Nm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μ m
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Pribor

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 12 mm	309575 12
Objemni ključs kljunom za zunanji \varnothing matice 52/55 mm	628400 52/55
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	309575 6
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 16 mm	309575 16
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	309575 8
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 14 mm	309575 14
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 10 mm	309575 10