

**Garant****Borrstång, DIN 1835 A, NominellØ D: 20,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236677 20,8
GTIN	4045197769237
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Användningsdata:**

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell  $\varnothing$  i kombination med excenterspännhylsor nr 236679.

För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

**OBS!:**

Den  $\varnothing$  som ska upprymmas får inte vara mindre än  $\varnothing d_{\min}$ .

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{\text{tot}}$	154 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Passande vändskär	260142 HB725
Skruvsats för vändskär	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	34 mm
Minimidiameter $d_{\min}$	19,8 mm
Inställningsområde med excenterspännhylsa	20,5 - 21,3 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679	16
Antal skär Z	1
NominellØ D	20,8
Spetsvinkel	180 grad
Skaftutförande	DIN 1835 A

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2