

## Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/12



### Beställningsdata

Ordernummer	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: DCLNR/L

Passande vändskär: CN.. 1204..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 48 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 35 mm

### Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	259027 2
Vändskärsstorlek	12 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	48 mm
Underläggsplatta	259033 2
Klamp, skruv,O-ring	259036 3
ISO-kod skärhuvud	DCLNR/L
System	DM
passande grundstomme	264910 - 264922
Passande vändskär	CN.. 1204..
centrumförskjutning	27 mm
totallängd	35 mm
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja

## Tillbehör

Underläggsplatta	259224
Klampenhet	259505
Skruv för underläggsplatta	259612
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10