

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/16



Beställningsdata

Ordernummer	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: DTUNR/L

Passande vändskär: TN.. 1604..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 48 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 35 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	35 mm
passande grundstomme	264910 - 264922
Vändskärsstorlek	16 mm
centrumförskjutning	27 mm
Passande vändskär	TN.. 1604..
ISO-kod skärhuvud	DTUNR/L
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	48 mm
Underläggsplatta	259033 4
Skruv för underläggsplatta	259027 1
Klamp, skruv,O-ring	259036 2
System	DM
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja

Tillbehör

Underläggsplatta	259226
Skruv för underläggsplatta	259611
Klampenhet	259503