

## Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/16



### Beställningsdata

Ordernummer	251715 DM/16
GTIN	4251414902992
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: DVUNR/L

Passande vändskär: VNMG 1604..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 50 mm

centrumförskjutning: 29 mm

totallängd: 35 mm

### Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	259027 3
Passande vändskär	VNMG 1604..
centrumförskjutning	29 mm
ISO-kod skärhuvud	DVUNR/L
Vändskärsstorlek	16 mm
totallängd	35 mm
System	DM
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	50 mm
passande grundstomme	264910 - 264922
Underläggsplatta	259033 5
Klamp, skruv,O-ring	259036 7
Serie	Skärhuvud
Användning	Vänster
Invändig	ja

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta	259613
Underläggsplatta	259227
Klampenhet	259509
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN-m	659906 500