

Grundstommar för invändiga skärhållare svängningsdämpad, 8×D, System/ skaft-Ø: DM/40



Beställningsdata

Ordernummer	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Artikelklass	29E

Beskrivning

Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.

leveransinnehåll:

Reduceradapter från G1/4 tum till G1/8 tum.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförsjutning skärhuvud}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsovauussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

System: DM

totallängd L_{tot} : 448 mm

icke monterbart område S: 182,9 mm

rekommenderad spännlängd: 160 mm

Monteringsskruv: 269025 1

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	40 mm
System	DM
totallängd L_{tot}	448 mm
icke monterbart område S	182,9 mm

rekommenderad spännlängd	160 mm
Monteringsskruv	269025 1
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja

Tillbehör

Klinga för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500