

## Grundstommar för invändiga skärhållare svängningsdämpad, 8×D, System/ skaft-Ø: DM/50



### Beställningsdata

Ordernummer	264920 DM/50
GTIN	4251414902169
Artikelklass	29E

### Beskrivning

#### Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.

#### leveransinnehåll:

Reduceradapter från G1/4 tum till G1/8 tum.

#### OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning skärhuvud}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

System: DM

totallängd  $L_{tot}$ : 568 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 5 mm

icke monterbart område S: 215,9 mm

rekommenderad spännlängd: 200 mm

Monteringskruv: 269025 1

### Teknisk beskrivning

rekommenderad spännlängd	200 mm
Centrumförskjutning H grundstomme	5 mm
System	DM
Skaft-Ø	50 mm

icke monterbart område S	215,9 mm
totallängd $L_{tot}$	568 mm
Monteringskrav	269025 1
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja

## Tillbehör

Klinga för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500