

## Grundstommar för invändiga skärhållare svängningsdämpad, 14×D, System/ skaft-Ø: QC/20



### Beställningsdata

Ordernummer	264908 QC/20
GTIN	4251414902299
Artikelklass	29E

### Beskrivning

#### Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.

Skaftet hårdmetallförstärkt.

#### leveransinnehåll:

Reduceradapter från G1/4 tum till G1/8 tum.

#### OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning skärhuvud}$

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

System: QC

totallängd  $L_{tot}$ : 340 mm

icke monterbart område S: 136,5 mm

rekommenderad spännlängd: 80 mm

Monteringskruv: 269025 2

### Teknisk beskrivning

System	QC
Skaft-Ø	20 mm
totallängd $L_{tot}$	340 mm
icke monterbart område S	136,5 mm

rekommenderad spännlängd	80 mm
Monteringskruv	269025 2
Invändigt svarvdjup upp till	14×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja

## Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Klinga för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2