

## Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/08



### Beställningsdata

Ordernummer	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **10×D**.

Invändig: ja

System: DM

ISO-kod utbytbart skärhuvud: DWLNR/L 08

Passande vändskär: WN.. 0804..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 48 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 35 mm

### Teknisk beskrivning

Passande vändskär	WN.. 0804..
ISO-kod utbytbart skärhuvud	DWLNR/L 08
Vändskärsstorlek	8 mm

totallängd	35 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	48 mm
System	DM
Klamp, skruv,O-ring	259036 5
Underläggsplatta	259033 6
centrumförskjutning	27 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 4
passande grundstomme	264910 - 264922
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja

## Tillbehör

Underläggsplatta	259228
Skruv för underläggsplatta	259614
Klampenhet	259507
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN-m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10