

Garant**Avsticknings- / stickskär, HB7020, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273701 3 |
| GTIN | 4045197770752 |
| Artikelklass | 21J |

Beskrivning**Utförande:**

Spånarytare för små diametrar och snittkraftsreduktion.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Spårbredd w | 3 mm |
| tolerans spårbredd w | ±0,03 mm |
| Matning f | 0,07 - 0,2 mm/v |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Primäranvändning | P |
| Sekundär användning | M |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | HB7020 |
| hörnradie R | 0,2 mm |
| Antal byten/skär | 2 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 220 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 170 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 140 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | lämplig | 60 m/min | S |
| GG(G) | lämplig | 200 m/min | K |
| CuZn | lämplig | 250 m/min | N |
| Uni | lämplig | | |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |