

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, Ø D/število rezil Z:
42/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	82 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Kot rampe α _{maks}	1,25 stopinj
Ø D ₃	30 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L _{celotna}	47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	72 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416

Serijska	Power Q
Dolžina rampe L za α_{maks}	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
\varnothing rezila D_c	42 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2